


<b>Product Name</b>	<b>Sac Minigrip<sup>®</sup> zone d'écriture</b>
---------------------	---



DIMENSIONS		
Patte	<i>Lip</i>	<b>20 mm</b>
Largeur	<i>Width</i>	<b>L</b>
Profondeur	<i>Depth</i>	<b>P</b>
SPECIFICATIONS		
Matière	<i>Material</i>	PE
Epaisseur	<i>Thickness</i>	60 µm
Fermeture	<i>Closure</i>	integrated
Autres: 3 Bandes blanches Trou de suspension Ø 8 mm Liassage par rouleau de 50		Additional: 3 white stripes Hanging hole Ø 8 mm Bundle of 50 bags



Reference	LxP (mm)	
<b>ITM020301</b>	40 X 60	◆ *
<b>ITM103820</b>	50 X 80	◆
<b>ITM020302</b>	60 X 80	◆
<b>ITM020336</b>	70 X 100	◆
<b>ITM020902</b>	75 X 90	◆
<b>ITM020304</b>	80 X 120	◆
<b>ITM020305</b>	85 X 180	◆ ●
<b>ITM103821</b>	90 X 100	◆
<b>ITM020904</b>	100 X 125	◆
<b>ITM020307</b>	100 X 150	◆
<b>ITM103822</b>	115 X 150	◆
<b>ITM020308</b>	120 X 180	
<b>ITM020309</b>	150 X 180	
<b>ITM020310</b>	160 X 220	
<b>ITM020312</b>	180 X 250	

<b>ITM020313</b>	200 X 300	
<b>ITM020311</b>	230 X 320	●
<b>ITM020317</b>	250 X 350	●
<b>ITM020318</b>	300 X 400	●
<b>ITM020319</b>	300 X 450	●

◆ *Rouleau de 100*  
*Bundle of 100*

\* *Trou de suspension Ø 6 mm*  
*Hanging hole Ø 6 mm*  
● *Trou d'aération Ø 4 mm*  
*Aeration hole Ø 4 mm*

PROPRIETES	PROPERTIES
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opaque à 100% de la lumière</li> <li>• Température de stockage recommandée: 16-24 ° C</li> <li>• Taux d'humidité relative recommandée: 35-55%</li> <li>• Sous réserves des conditions de stockage mentionnées, nos produits sont garantis 12 mois à compter de la date de livraison.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% light blocking</li> <li>• Recommended stock temperature: 16-24°C</li> <li>• Recommended relative humidity : 35-55%</li> <li>• In respect of above mentioned stocking conditions, our products are guaranteed 12 months from delivery date.</li> </ul>