

Référence : SONOMET



Sortie analogique (10 mV/dB) sur prise jack Ø 3,5 mm pour analyser les résultats sur une interface ExAO  
Ce sonomètre à affichage numérique propose 2 modes de mesure : dBA ou dBC

Caractéristiques techniques :

- 2 gammes de mesure : 30 à 130 dBA et 35 à 130 dBC
- Précision :  $\pm 1,5$  dB
- Plage de fréquence : 31,5 Hz à 8,5 kHz
- Sélection du temps de réponse : rapide ou lent
- Affichage : 4 digits
- Fréquence de mesure : 2 Hz
- Mémorisation de la valeur maxi mesurée
- Témoin d'usure des piles
- Livré avec bonnette et coffret de rangement
- Alimentation : 4 piles AA

- Dimensions / Masse : 256 x 70 x 35 mm / 308 g

<b>Référence</b>	SONOMET
<b>Plage de mesure</b>	30 à 130 dBA et 35 à 130 dBC
<b>Précision</b>	± 1,5 dB
<b>Plage de fréquence</b>	31,5 Hz à 8,5 kHz
<b>Fréquence de mesure</b>	2 Hz
<b>Temps de réponse</b>	Rapide ou lent
<b>Affichage</b>	4 digits avec rétroéclairage
<b>Sortie analogique</b>	10 mV/dB sur prise jack Ø 3,5 mm
<b>Alimentation</b>	4 piles AA
<b>Dimensions</b>	256 x 70 x 35 mm
<b>Masse</b>	308 g

DOMINIQUE DUTSCHER SAS