

Désignation

- Dessiccateur ac tubulure rin novus dans couv. flasque plane ac robinet dn 300

Référence

- 083414

Unité de vente : 1 kit



- Kit dessiccateur à vide DURAN®, type NOVUS (NS 24/29), sans plaque en porcelaine, DN 300
- Conforme à la norme DIN ISO 13130
- Fabriqué en verre borosilicaté 3.3
- L'épaisseur importante des parois et l'usinage précis des rodages étanches au vide sur le couvercle et le fond permettent un stockage sous vide, même sur des périodes extrêmement longues. Pour accélérer le séchage, une mise sous vide peut être appliquée via le robinet.
- Adapté au vide complet (0 mbar).
- Les pièces de rechange telles que les couvercles, les fonds, les robinets et les bouchons sont interchangeables selon les besoins (respecter le DN).
- Tubulure (NS) 24/29
- Contenu : 247706905 Fond de dessiccateur à vide DURAN®, sans évacuation, DN 300 ; 244206906 Couvercle de dessiccateur à vide DURAN®. Robinet d'arrêt DURAN® type NOVUS (NS 24/29), DN 300 247990401 avec tige en PTFE, pour couvercle de dessiccateur DURAN® type NOVUS (NS 24/29)
- Capacité (mL) : 18 500
- DN 300
- Diamètre intérieur de la bride (mm) : 332
- Diamètre extérieur de la bride (mm) : 380 ± 2
- Diamètre nominal (NS) : 24/29
- Hauteur (mm) : 420
- Autoclavable : Oui

