

Désignation

- Tube RMN 5mm longueur 17.8 cm 500mhz retrace code et cap

Référence

- 083878

Unité de vente : 5



-
- Fabriqués en verre borosilicaté 3.3 et 5.1
 - Tolérances et précision rigoureuses, notamment en ce qui concerne la rectitude, l'épaisseur et la répartition de l'épaisseur de paroi.
 - Fournis avec bouchon.
 - Longueur l (mm) 178
 - DI (mm) $4,20 \pm 0,025$
 - Longueur (mm) 178
 - Diamètre d (mm) $4,97 \pm 0,013$
 - Hauteur h (mm) 178
 - Diamètre (mm) $4,97 \pm 0,013$
 - Limites de précision (ml) 13
 - Hauteur (mm) 178
 - Autoclavable Non
 - Code de retraçage
 - MHz 500
 - Longueur de cambrure (mm) 13