

THERMO/HYGROMÈTRE / LUXMÈTRE / ANÉMOMÈTRE DE POCHE
Ref 098499 - 4 en 1

- Ecran LCD double affichage
- Mesure 0.4 à 30m/s, 1.4 à 108km/h
0.8 à 60 nœuds, 10 à 95%Rh, 0 à 20 000lux
- Température -100 à +1300°C.
- Résolution 0.1m/s, km/h, nœuds, %Rh, °C
- Mémoires maxi/mini
- Fonction "Hold"
- Sonde type K filaire 1m **253380 (livrée)**
- Dim : 150x60x23mm / 160g
- Pile 6F22


**Sonde type K
253380 (livrée)**
SPECIFICATION ELECTRIQUE (23 ± 5°C)

MESURE		PLAGES	RESOLUTION	PRECISION
Anémomètre	km/h	1.4 à 108km/h	0.1 km/h	≤ 20 m/s : ± 3% FS > 20 m/s : ± 4% FS
	m/s	0.4 à 30m/s	0.1 m/s	
	ft/min	80 à 5910ft/min	1 ft/min	
	MPH	0.9 à 67 mile/h	0.1MPH	
Température	knots	0.8 à 58.3knots	0.1 knots	
	°C	0° à +50°C	0.1°C	± 1.2°C
	°F	32° +122°F	0.1°F	± 2.5°F
Hygromètre	% RH	10 à 95%RH	0.1%RH	< 70% RH : ± 4% RH ≥ 70% RH : + (4%rdg + 1.2% RH)
Luxmètre	Lux	0 à 2200 lux 1800 à 20000 lux	1 lux 10 lux	± 5% vm + 8dgt
	Ft-cd	0 à 204Fc 170 à 2000Fc	0.1Ft-cd 1Ft-cd	
Température type K	°C	-100 à +1300°C	0.1°C	± (1% vm + 1°C)
	°F	-148 à +2372°F	0.1°F	± (1% vm + 2°F)

Code douanier 901580119000X – Origine CHINE
(sous réserve de modification)