




► Cristallisoir


1 | Endo Glassware dispose de deux modèles de cristalliseurs en verre borosilicaté ou en verre pressé normal qui sont de forme cylindrique et sont idéaux pour le séchage et la cristallisation de solides grâce à leur base large et plate qui permet une grande surface d'évaporation.

2 | Les deux modèles de cristalliseurs sont disponibles en différentes dimensions pour répondre aux besoins de chaque utilisateur.

► Cristallisoir à bec



DIMENSIONS - Cristallisoir à bec



1 | Ils peuvent être chauffés ou placés dans des fours et sont équipés d'un bec qui permet verser facilement et confortablement.

Référence	Volume (approx.)	Diamètre	Hauteur
CNL001	40 ml	50 mm	30 mm
CNL002	60 ml	60 mm	35 mm
CNL003	100 ml	70 mm	40 mm
CNL004	150 ml	80 mm	45 mm
CNL005	250 ml	100 mm	50 mm
CNL006	500 ml	120 mm	65 mm
CNL007	1000 ml	150 mm	75 mm
CNL008	1500 ml	180 mm	90 mm
CNL009	3500 ml	230 mm	100 mm

► Cristallisoir avec rebord



1 | Ils sont équipés d'un bord renforcé pour éviter les ruptures.

Référence	Volume (approx.)	Diamètre	Hauteur
CNN001	150 ml	80 mm	40 mm
CNN002	300 ml	100 mm	55 mm
CNN003	500 ml	120 mm	60 mm
CNN004	1000 ml	150 mm	70 mm
CNN005	1500 ml	190 mm	90 mm