

USAGE INTENSIF

Nettement plus résistants

Dotés de parois plus épaisses et de bords renforcés, les béchers en Pyrex usage intensif sont conçus pour résister aux utilisations les plus intensives, là où les autres béchers de laboratoire ne suffisent pas. Contenant plus de verre que les béchers à paroi standard, ces béchers résistent davantage aux impacts.

- Mécaniquement plus résistants que les béchers standard
- Conçus pour une meilleure longévité et une sécurité accrue pour l'utilisateur
- Bords et bec verseur renforcés, moins enclins à la casse lors du lavage, etc.
- Parois plus épaisses et bases plus lourdes
- Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex*
- Graduations et zone de marquage blanches



Les parois plus épaisses des béchers à usage intensif Pyrex* impliquent qu'il faut être particulièrement vigilant lors du chauffage et du refroidissement.



Spécification De Produits

Produit Code	Capacité (ml)	Diam. ext. (mm)	Hauteur (mm)	Cdt
1003-150	150	57	89	12
1003-250	250	68	90	12
1003-400	400	77	110	12
1003-600	600	90	124	6
1003-1L	1000	108	156	6
1003-2L	2000	131	179	4
1003-3L	3000	170	230	1
1003-4L	4000	160	250	1
1003-5L	5000	180	300	1