

**CARACTERISTIQUES GENERALES**

Par BOITE (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage	55,00 g / m <sup>2</sup>
Nombre de plis	1
Nombre de formats	100
Origine	France
Perforation / Longueur	50,00 cm
Laize / largeur	35,00 cm

**COMPOSITION**

30% Spunbond Polypropylène + 70% Woodpulp



Type pliage Enchevêtré W : dimensions = 35 x 3.5 / 10 / 10 / 10 / 10 / 6.5 cm

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Résistance sens traction	3.8 kg/50mm
Résistance sens traction - humide	1.6kg/50mm
Résistance sens travers	2.2 kg/50mm
Résistance sens travers - humide	2kg/50mm
Elongation sens traction	30%
Elongation sens travers	121%
Absorption de l'eau	500%
Epaisseur	0,22 mm

**INFOS COMMERCIALES**

**Utilisation :**

Facilite travaux d'essuyage important

**Présentation :**

Absorbant et résistant

**Bénéfices client :**

Plus performant, plus économique que les essuyages traditionnels