

Fiche Technique Essuyeurs WYPALL\* L40 - Bobine / Blanc - 7452

Information sur le produit

<b>Code produit long</b>	07452090
<b>Code produit client</b>	7452
<b>Description</b>	Essuyeurs WYPALL* L40 - Bobine / Blanc
<b>Fiche technique</b>	11/07/2019



Type d'emballage

<b>Contenu du carton</b>	1 Bobine x 750 Formats = 750 Formats
<b>Matériau d'emballage extérieur</b>	Polyéthylène à faible densité

Icone	Unité	Dimension			Poids(kg)
	Bobine	32.00	x 41.00	Taille x Diamètre(cm)	
	Format	34.00	x 32.00	Longueur x Largeur(cm)	

Descriptif produit

Aussi économiques que polyvalents, les essuyeurs WypAll® L40 à usage unique sont parfaitement adaptés aux tâches d'essuyage quotidiennes générales. Intégrant la technologie DRC (Double Re-Creped), ces essuyeurs sont solides, épais et très absorbants. Ils nettoient rapidement sans s'effiloche et permettent d'exécuter une tâche avec moins d'essuyeurs, et donc de réduire les coûts. Idéaux pour les tâches industrielles, telles que le nettoyage, l'essuyage dans les environnements des lignes de production, l'essuyage des déversements de produit, ainsi que dans les environnements de la santé pour essuyer le visage et les mains des patients. Compatibles avec le système à dévidage central Roll Control, un distributeur à chargement rapide, facile à nettoyer, qui réduit le gaspillage tout en préservant les normes d'hygiène. Commercialisé au prix d'un essuyeur à durée de vie limitée, ce produit offre une résistance et une capacité d'absorption supérieures, nécessitant moins de passages pour essuyer et contribuant à la réduction des coûts. La gamme WypAll® L40 est devenue la référence en matière d'essuyage pour les professionnels de l'industrie qui exigent des produits économiques sans compromis sur la qualité. Compatible avec une gamme de systèmes de distribution fixes ou mobiles, tels que les distributeurs d'essuie-mains roulés Kimberly-Clark Professional™ (codes produits 6154, 6155 et 6146). Dimensions d'une feuille : 34cm (L) x 32cm (l). 1 rouleau de 750 chiffons blancs 1 épaisseur (750 au total)

caractéristiques du produit

- 1 rouleau de 750 chiffons blancs 1 épaisseur (750 au total)
- Résistance adaptée aux environnements industriels et pourtant d'une texture suffisamment douce pour essuyer les mains et le visage
- Intégrant la technologie DRC (Double Re-Creped), cet essuyeur est solide, épais et très absorbant. Il nettoie rapidement sans s'effiloche et permet d'exécuter une tâche avec moins d'essuyeurs, et donc de réduire les coûts
- Résistance et absorption exceptionnelles
- Compatible avec les Distributeurs d'Essuie-Mains en Rouleaux Kimberly-Clark Professional™ (codes produits 6146, 6154 et 6155).
- Essuyeur à usage unique

# Fiche Technique Essuyeurs WYPALL\* L40 - Bobine / Blanc - 7452

## Caractéristiques du produit fini

<b>Type de roulage</b>	Bobine large	<b>Taille du mandrin</b>	6.3
<b>Plis</b>	1	<b>Perforé</b>	Oui
<b>Code barre (boîte)</b>	00036000050073	<b>Code barre (paquet)</b>	036000050073
<b>Fibre vierge (%)</b>	100	<b>Méthode de décoloration</b>	Elemental Chlorine Free (ECF)
<b>Embossé</b>	Non	<b>Technologie</b>	Double Re-Creped (DRC)
<b>Detaching Strength(N/m/ply)</b>	0	<b>Couleur</b>	Blanc

## Standards et symboles internationaux

### Solution

#### Safer Workplace

Nous savons que vous faites de la sécurité du personnel une priorité. Vous pouvez compter sur nos solutions pour les protéger, ainsi que leur environnement et vos tâches essentielles.



#### Productive Workplace

Le succès de votre société se joue sur votre efficacité. C'est pourquoi nos solutions sont élaborées pour vous aider à gagner en productivité.



#### Efficient Workplace

Favorise l'amélioration continue en terme d'efficacité opérationnelle, de sécurité et de santé au travail dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de la transformation des métaux.



## Conditionnement

<b>Unité de vente</b>	caisse	<b>Poids net(kg)</b>	6.65
<b>Poids maximum(kg)</b>	7.55	<b>Dimensions de la boîte (LXWXH)(cm)</b>	38.3 x 38.3 x 31.5

Type de palette	LxWxH (m)	Cartons par couche	Couches par palette	Cartons par palette
E5	1.20 x 0.80 x 1.09	6	3	18

## Produits associés

Code produit	Description	Recommandation
	Distributeur correspondant	
6146	Distributeur à fixation murale KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* - Bobine / Bleu	✓
6154	Boîte distributrice – Format à plat KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* - Bobine / Bleu	
6155	Boîte distributrice - Système mobile KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* - Bobine / Bleu	

Numéro de lot



CD 4 045 2338

## Informations

Il est de la responsabilité de l'employeur d'évaluer les risques inhérents aux travaux à réaliser et de choisir produits et équipements adéquats. En tant que fabricant, Kimberly-Clark décline toute responsabilité en cas de choix erroné ou d'utilisation inappropriée d'un produit présenté dans cette fiche d'information. Le plus grand soin a été apporté pour garantir l'exactitude des informations contenues dans le présent document au moment de sa réalisation. Cependant, la présence d'erreurs ne peut être totalement exclue. En outre, la réglementation relative aux produits d'hygiène, équipement de protection individuelle et d'essuyage est en constante évolution et est susceptible de changer après la publication de cette fiche d'information. Par conséquent, les caractéristiques de nos produits peuvent faire l'objet de modifications. Veuillez contacter INFOFAX pour toute demande d'information concernant les produits présentés ou pour vérifier leur adéquation aux tâches spécifiques envisagées. Veuillez à toujours mettre les équipements de protection usagés, les produits d'hygiène et d'essuyage au rebut de manière sûre et appropriée, conformément aux réglementations locales, nationales et européennes relatives à la protection de l'environnement.

**Détails Infofax**

[infofax@kcc.com](mailto:infofax@kcc.com)

**Site Internet**

[www.kcprofessional.fr](http://www.kcprofessional.fr)

**numéro de service client**

Pour plus d'informations merci de contacter le service client 0820 820 668

**pays d'origine**

ÉTATS-UNIS