

Fiche Technique Essuyeurs WYPALL* L10 EXTRA - Bobine / Blanc - 7141

Information sur le produit

Code produit long	07141070
Code produit client	7141
Description	Essuyeurs WYPALL* L10 EXTRA - Bobine / Blanc
Fiche technique	05/07/2019

Type d'emballage

Contenu du carton	1 Bobine x 1500 Formats = 1500 Formats
Matériau d'emballage extérieur	Plastique

Icone	Unité	Dimension			Poids(kg)
	Bobine	23.50	x 32.00	Taille x Diamètre(cm)	3.15
	Format	38.00	x 23.50	Longueur x Largeur(cm)	

Descriptif produit

La gamme WypAll® L10 Extra a été conçue pour offrir à la clientèle une fiabilité exceptionnelle pour de multiples tâches d'essuyage et de nettoyage. Le rouleau d'essuyeurs WypAll® L10 Extra 7141 est la solution idéale pour les tâches d'essuyage de difficulté moyenne, comme le polissage du verre, le nettoyage des surfaces et des outils. La technologie Airflex™ repose sur un matériau à plusieurs couches suffisamment robuste pour venir à bout de toutes les tâches sans se déliter, et d'une grande absorption, capable de nettoyer facilement les éclaboussures les plus courantes. Commercialisé au prix d'un essuyeur à durée de vie limitée, ce produit offre une résistance et une capacité d'absorption supérieures, permettant une plus grande efficacité et contribuant à la réduction des coûts. Le conditionnement en grands rouleaux permet d'accéder facilement aux essuyeurs en utilisant un distributeur dans les zones de travail à forte fréquentation ou industrielles, ou partout où un essuyage important est nécessaire. Dimensions d'une feuille : 38cm (L) x 23, 5cm (l). Compatible avec les distributeurs d'essuie-mains en rouleau Kimberly-Clark Professional™ (codes produits 6146, 6154 et 6155). 1 rouleau de 1 500 formats blancs, 1 épaisseur (1 500 au total)

caractéristiques du produit

- 1 rouleau de 1 500 formats blancs, 1 épaisseur (1 500 au total)
- Idéal pour les tâches d'essuyage de difficulté moyenne, comme le polissage du verre, le nettoyage des surfaces et des outils
- La technologie Airflex™ repose sur un matériau à plusieurs couches suffisamment robuste pour venir à bout de toutes les tâches sans se déliter, et d'une grande absorption, capable de nettoyer facilement les éclaboussures les plus courantes
- Format Bobine
- Compatible avec les Distributeurs d'Essuie-Mains en Rouleaux Kimberly-Clark Professional™ (codes produits 6146, 6154 et 6155).
- Essuyeur à usage unique

Fiche Technique Essuyeurs WYPALL* L10 EXTRA - Bobine / Blanc - 7141

Caractéristiques du produit fini

Type de roulage	Bobine large	Taille du mandrin	60
Plis	1	Perforé	Oui
Code barre (boîte)	05027375018022	Fibre recyclée (%)	100
Méthode de décoloration	Elemental Chlorine Free (ECF)	Embossé	Oui
Technologie	AIRFLEX* (UCTAD)	Couleur	Blanc

Standards et symboles internationaux

Commerce

ISO 14001

La norme ISO 14001 est une norme internationale pour les systèmes de gestion environnementale, elle accorde son soutien aux organisations souhaitant gérer leurs activités de façon durable pour l'environnement.

ISO 14001:2004



ISO 9001


Cette norme repose sur un certain nombre de principes de management de la qualité, notamment une forte orientation client, la motivation et l'engagement de la direction, l'approche processus et l'amélioration continue.



Standard R+E (Recherche & Evaluation)

Food Contact Regulations

Ce produit est certifié contact alimentaire et est conforme à la réglementation (EC) No. 1935/2004. De plus, les gants sont conformes à la réglementation (EC) No. 10/2011 et la réglementation allemande, BfR No. XXI. Les produits papiers sont également conformes à la réglementation allemande, BfR No. XXXVI.



AIRFLEX*

AIRFLEX* Technology



Conditionnement

Unité de vente	caisse	Poids net(kg)	3.181
Poids maximum(kg)	3.6	Dimensions de la boîte (LxWxH)(cm)	32 x 32 x 23.5

Type de palette	LxWxH (m)	Cartons par couche	Couches par palette	Cartons par palette
E5	1.20 x 0.80 x 1.32	8	5	40

Produits associés

Code produit	Description	Recommandation
	Distributeur correspondant	
6146	Distributeur à fixation murale KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* - Bobine / Bleu	✓
6154	Boîte distributrice – Format à plat KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* - Bobine / Bleu	
6155	Boîte distributrice - Système mobile KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* - Bobine / Bleu	

Fiche Technique Essuyeurs WYPALL* L10 EXTRA - Bobine / Blanc - 7141

Informations

Il est de la responsabilité de l'employeur d'évaluer les risques inhérents aux travaux à réaliser et de choisir produits et équipements adéquats. En tant que fabricant, Kimberly-Clark décline toute responsabilité en cas de choix erroné ou d'utilisation inappropriée d'un produit présenté dans cette fiche d'information. Le plus grand soin a été apporté pour garantir l'exactitude des informations contenues dans le présent document au moment de sa réalisation. Cependant, la présence d'erreurs ne peut être totalement exclue. En outre, la réglementation relative aux produits d'hygiène, équipement de protection individuelle et d'essuyage est en constante évolution et est susceptible de changer après la publication de cette fiche d'information. Par conséquent, les caractéristiques de nos produits peuvent faire l'objet de modifications. Veuillez contacter INFOFAX pour toute demande d'information concernant les produit présentés ou pour vérifier leur adéquation aux tâches spécifiques envisagées. Veillez à toujours mettre les équipements de protection usagés, les produits d'hygiène et d'essuyage au rebut de manière sûre et appropriée, conformément aux réglementations locales, nationales et européennes relatives à la protection de l'environnement.

Détails Infobox	infofax@kcc.com	Site Internet	www.kcprofessional.fr
numéro de service client	For more information please contact customer service at +44 1732 594 000		
pays d'origine	ALLEMAGNE		