

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par SACHET (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage	75,00 g / m ²
Nombre de plis	1
Nombre de formats	50
Origine	France
Perforation / Longueur	35,00 cm
Laize / largeur	35,00 cm

Dimensions = 35 x 35 cm

COMPOSITION

55% Woodpulp + 45% Rayonne



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Résistance sens traction	29.5 kg/50mm
Résistance sens traction - humide	23.5kg/50mm
Résistance sens travers	6.3 kg/50mm
Résistance sens travers - humide	4,5kg/50mm
Elongation sens traction	15%
Elongation sens travers	84%
Absorption de l'eau	500%
Epaisseur	0,30 mm

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Facilite travaux d'essuyage important

Présentation :

Ultra performant et résistant

Bénéfices client :

Plus performant, plus économique que les essuyages traditionnels