

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage	55,00 g / m ²
Nombre de plis	
Nombre de formats	500
Origine	France
Perforation / Longueur	50,00 cm
Laize / largeur	35,00 cm

COMPOSITION

30% Spunbond Polypropylène + 70% Woodpulp



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Résistance sens traction	3.8 kg/50mm
Résistance sens traction - humide	1.6kg/50mm
Résistance sens travers	2.2 kg/50mm
Résistance sens travers - humide	2kg/50mm
Elongation sens traction	30%
Elongation sens travers	121%
Absorption de l'eau	500%
Epaisseur	0,22 mm

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Facilite travaux d'essuyage important

Présentation :

Absorbant et résistant

Bénéfices client :

Plus performant, plus économique que les essuyages traditionnels