

**Fiche Technique Chiffons WYPALL\* X60 - Bobine / Bleu - 8371**
**Information sur le produit**

<b>Code produit long</b>	08371002
<b>Code produit client</b>	8371
<b>Description</b>	Chiffons WYPALL* X60 - Bobine / Bleu
<b>Fiche technique</b>	29/06/2019

**Type d'emballage**

<b>Contenu du carton</b>	1 Bobine x 500 Formats = 500 Formats
<b>Matériau d'emballage extérieur</b>	Polyéthylène à faible densité

Icone	Unité	Dimension			Poids(kg)
	Bobine	31.50	x 28.20	Taille x Diamètre(cm)	3.68
	Format	38.00	x 31.50	Longueur x Largeur(cm)	

**Descriptif produit**

La gamme WypAll\* X60 est spécialement conçue pour offrir un chiffon léger et durable adapté à diverses tâches d'essuyage légères. En tant qu'acteur majeur dans les produits polyvalents, nous avons pour objectif d'améliorer votre productivité et votre efficacité tout en réduisant les déchets, en vous proposant un chiffon propre, fiable et réutilisable. La technologie exclusive Hydroknit\* garantit légèreté et absorption tout en aidant à réduire les résidus et en permettant une utilisation polyvalente, pour une variété de tâches. Idéal pour une utilisation en milieu industriel, ce chiffon nettoie les huiles légères, les adhésifs et les saletés, mais aussi les surfaces vitrées et laquées. Disponible en rouleau forte capacité. Utilisé avec le distributeur mobile, il rend le produit disponible exactement là où vous en avez besoin. Dimensions d'une feuille : 38cm (L) x 31, 5cm (l). Compatible avec les distributeurs Kimberly-Clark Professional\* (codes produits 6154, 6155 et 6146). 1 grande bobine de 500 chiffons bleus, 1 épaisseur (500 au total)

**caractéristiques du produit**




- 1 grande bobine de 500 chiffons bleus, 1 épaisseur (500 au total)
- Chiffon très polyvalent conçu pour les tâches d'essuyage légères et générales en milieu industriel
- Technologie Hydroknit\* exclusive qui assure solidité et absorption rapide à chaque format
- Disponible en rouleau forte capacité. S'il est utilisé avec le distributeur mobile, il dispense le produit exactement là où vous en avez besoin.
- Compatible avec les distributeurs Kimberly-Clark Professional\* (codes produits 6154, 6155 et 6146)
- Idéal pour nettoyer les huiles légères, les adhésifs et les saletés, mais aussi les surfaces vitrées et laquées.
- Chiffons propres, fiables et réutilisables
- La gamme WypAll\* est conçue pour améliorer votre productivité et votre efficacité tout en réduisant les déchets

**Caractéristiques du produit fini**



<b>Type de roulage</b>	Bobine large	<b>Taille du mandrin</b>	6
<b>Méthode de décoloration</b>	Elemental Chlorine Free (ECF)	<b>Embossé</b>	Non
<b>Technologie</b>	HYDROKNIT*	<b>fibre synthétique (%)</b>	17
<b>fibre cellulose (%)</b>	83	<b>Plis</b>	1
<b>Perforé</b>	Oui	<b>Code barre (boîte)</b>	05027375005572
<b>Couleur</b>	Bleu		

## Standards et symboles internationaux



### Marketing

<b>Résistant même humide</b>	Résistance des essuyeurs à l'état humide 'sens machine'	
<b>Taux d'absorption</b>	Temps (en secondes) pour qu'un échantillon de 10 cm <sup>2</sup> soit totalement détrempé en cas d'immersion dans l'eau	
<b>Capacité d'absorption</b>	Masse d'eau pouvant être absorbé par un essueur de 10 cm <sup>2</sup>	

### Solution

<b>Safer Workplace</b>	Nous savons que vous faites de la sécurité du personnel une priorité. Vous pouvez compter sur nos solutions pour les protéger, ainsi que leur environnement et vos tâches essentielles.	
<b>Productive Workplace</b>	Le succès de votre société se joue sur votre efficacité. C'est pourquoi nos solutions sont élaborées pour vous aider à gagner en productivité.	

### Standard R+E (Recherche & Evaluation)

<b>Food Contact Regulations</b>	Ce produit est certifié contact alimentaire et est conforme à la réglementation (EC) No. 1935/2004. De plus, les gants sont conformes à la réglementation (EC) No. 10/2011 et la réglementation allemande, BfR No. XXI. Les produits papiers sont également conformes à la réglementation allemande, BfR No. XXXVI.	
<b>HYDROKNIT* Technology</b>	HYDROKNIT*	

### Conditionnement

<b>Unité de vente</b>	caisse	<b>Poids net(kg)</b>	3.471
<b>Poids maximum(kg)</b>	3.93	<b>Dimensions de la boîte (LxWxH)(cm)</b>	28.2 x 28.2 x 31.5

Type de palette	LxWxH (m)	Cartons par couche	Couches par palette	Cartons par palette
E5	1.20 x 0.80 x 1.41	11	4	44

## Produits associés

Code produit	Description	Recommandation
Distributeur correspondant		
6146	Distributeur à fixation murale KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* - Bobine / Bleu	✓
6154	Boîte distributrice – Format à plat KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* - Bobine / Bleu	
6155	Boîte distributrice - Système mobile KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* - Bobine / Bleu	

## Informations

Il est de la responsabilité de l'employeur d'évaluer les risques inhérents aux travaux à réaliser et de choisir produits et équipements adéquats. En tant que fabricant, Kimberly-Clark décline toute responsabilité en cas de choix erroné ou d'utilisation inappropriée d'un produit présenté dans cette fiche d'information. Le plus grand soin a été apporté pour garantir l'exactitude des informations contenues dans le présent document au moment de sa réalisation. Cependant, la présence d'erreurs ne peut être totalement exclue. En outre, la réglementation relative aux produits d'hygiène, équipement de protection individuelle et d'essuyage est en constante évolution et est susceptible de changer après la publication de cette fiche d'information. Par conséquent, les caractéristiques de nos produits peuvent faire l'objet de modifications. Veuillez contacter INFOFAX pour toute demande d'information concernant les produit présentés ou pour vérifier leur adéquation aux tâches spécifiques envisagées. Veillez à toujours mettre les équipements de protection usagés, les produits d'hygiène et d'essuyage au rebut de manière sûre et appropriée, conformément aux réglementations locales, nationales et européennes relatives à la protection de l'environnement.

<b>Site Internet</b>	<a href="http://www.kcprofessional.fr">www.kcprofessional.fr</a>	<b>Détails Infobox</b>	<a href="mailto:infofax@kcc.com">infofax@kcc.com</a>
<b>numéro de service client</b>	Pour plus d'informations merci de contacter le service client 0820 820 668		
<b>pays d'origine</b>	ÉTATS-UNIS		