

KERN HDB10K10N

Pratique, économique et toujours à portée de main à désormais également en version XL lourde



Fonctions

| | |
|---|-----|
| Fonction Data Hold: | oui |
| Fonction Peak: | oui |
| Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux): | oui |

Conditions d'environnement

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Humidité de l'air maximale: | 90 % |
| Température ambiante minimale: | 5 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 35 °C |

Alimentation en énergie

| | |
|-------------------|-------------|
| Batterie: | 2x1.5 V AAA |
| Durée de service: | 180 h |

Prestation (en option)

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Ajustage sur le lieu d'installation: | 961-248 |
| Certificat DAkkS: | 963-128H |

Catégorie

| | |
|----------------|-------------|
| Product Group: | Dynamomètre |
|----------------|-------------|

Emballage & expédition

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 225 x 150 x 70 mm |
| Livraison: | 24 h |
| Poids brut: | 428 g |
| Poids net: | 192 g |
| Type de l'envoi: | Service d'expédition de colis |

Construction

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Dimensions boîtier (LxPxH): | 72 x 25 x 105 mm |
| Dimensions totales (LxPxH): | 72 x 25 x 188 mm |
| Matériel carter: | Plastique |

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Système de mesure

| | |
|---|-----------------------------|
| Durée de préchauffage: | 10 min |
| Lecture [d]: | 10 g |
| Linéarité: | 30 g |
| Poids de réglage recommandé: | 10 kg (M1) |
| Portée [Max]: | 10 kg |
| Possibilités de réglage: | Ajustage avec poids externe |
| Précision (du [Max]): | 0,500 % |
| Reproductibilité: | 10 g |
| Résolution: | 1000 |
| Système de pesage: | Jauge de contrainte |
| Temps de stabilisation env. en conditions de labo.: | 2 s |
| Unités de mesure: | lb kg N |

Affichage

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Hauteur de chiffres d'écran (grand): | 1,200 cm |
|--------------------------------------|----------|