

Bain-marie thermostaté à cuve inox

avec affichage analogique de la température



DESCRIPTION :

La cuve est en acier inoxydable, l'enveloppe est calorifugée et peinte Epoxy.
Le tableau de commande comporte :

- Un interrupteur lumineux vert Marche/Arrêt
- Un potentiomètre de réglage de température
- Un témoin lumineux rouge de chauffe

La température est réglable de +5°C au-dessus de l'ambiance à 100°C (65°C pour les modèles de 55L) grâce à une régulation électronique et un chauffage par résistances situées sous la cuve.

Un couvercle est nécessaire pour obtenir une bonne régulation et une température au-dessus de 65°C : couvercle-toit ou couvercle plat.

Caractéristiques techniques :

Répondant aux normes CEM BAT.

Alimentation électrique triphasée 230V - monophasé 50Hz.

Prise secteur normalisée avec interrupteur et tiroir à 2 fusibles.