

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	029664
<b>Désignation</b>	Unités de filtration



### Description :

- ✓ Support de membranes qui permet de mieux tendre cette dernière et donc d'obtenir un débit de filtration plus rapide
- ✓ Forme ergonomique, incurvée pour préhension facilitée, large base pour une meilleure stabilité
- ✓ Numéro de lot, référence, type de membrane et taille de pore imprimés
- ✓ Certifiées stériles, non pyrogènes, non cytotoxiques
- ✓ Durée de stérilité de 5 ans, si le produit est dans son emballage intègre
- ✓ Membrane : PES
- ✓ Type : MF75
- ✓ Polyethersulfone, code couleur bleu
- ✓ Membrane à filtration rapide «Rapid-flow» : nouvelle technologie de fabrication pour filtrer plus et plus vite
- ✓ Volume : 500 ml
- ✓ Porosité : 0,2  $\mu\text{m}$
- ✓ Diamètre : 75 mm

### Unité de vente :

12 Unités de filtration

---