

FICHE TECHNIQUE

Référence	036625
Désignation	FILTRE GD/X PP 0,45µm 25MM



Description :

- ✓ Diamètre 25mm
- ✓ Matériau du préfiltre 100 % fibre de verre borosilicate GMF 150 10 µm : 1 µm GF/F 0,7 µm
- ✓ Non stérile
- ✓ Connecteur d'entrée Luer lock femelle
- ✓ Connecteur de sortie Luer mâle
- ✓ Boîtier Polypropylène (PP) sans pigment
- ✓ Stérilisation Autoclave à 121°C (131°C max) à 1 bar (15 psi) pendant 20 minutes
- ✓ Surface de filtration 4,6 cm²
- ✓ Pression de service max. 5,2 bars (75 psi)
- ✓ Dimensions 21,6 x 29,8 mm
- ✓ Contenance Plus de 10 ml
- ✓ Sens du flux Le flux doit entrer par l'entrée
- ✓ Taille des pores 0,45 µm
- ✓ Média filtrant Nylon haute charge (positive)

Unité de vente :

150 Filtres
