

FICHE TECHNIQUE

Référence	039406
Désignation	Dérouleur double



Description :

- ✓ Dévidoir en tôle acier compact 33 vertical
- ✓ Tige en acier pour le maintien du rouleau
- ✓ Lame de découpe sur l'avant du dévidoir en polyéthylène
- ✓ Arrêts des tiges par enjoliveurs acier Ø6 mm
- ✓ Plastification de l'ensemble en peinture époxy polyester blanc sans métaux lourds

Caractéristiques techniques :

- ✓ Pour fixation murale
- ✓ Dimensions (L x l x h) : 360 x 190 x 400 mm

Unité de vente :

1 Dérouleur