

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	039705
<b>Désignation</b>	Dessicateur



### Description :

- ✓ Dessicateurs avec robinet à grand volume intérieur, entièrement transparents.
- ✓ Robinet en polypropylène avec bouton en PTFE pour tuyau de diamètre intérieur 1/4" (6,4 mm)
- ✓ Poignée de couvercle
- ✓ Joint en Néoprène O-Ring
- ✓ Plaque interne en polypropylène perforé
- ✓ Dimension Extérieur : 171 mm
- ✓ Dimension Intérieur : 149 mm
- ✓ Dimension plaque : 140 mm
- ✓ Hauteur : 206 mm

### Unité de vente :

1 pièce