


## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	044229
<b>Désignation</b>	Filtres en microfibres de verre



### Description :

- ✓ Filtres employés pour la préfiltration afin de protéger une membrane de microfiltration lors de filtration de solutions colmatantes
- ✓ Filtres en microfibres de verre caractérisés par une épaisseur importante, offrant ainsi une grande capacité de rétention des particules dans toute l'épaisseur
- ✓ Possèdent une résine acrylique de liaison afin d'éviter tout relargage de fibres lors de la filtration
- ✓ Sans liant, pour les applications analytiques
- ✓ Rétention nominale : 0,8 $\mu$ m
- ✓ Diamètre : 47 mm

### Unité de vente :

500 filtres

---