

FICHE TECHNIQUE

Référence	045603
Désignation	Tube



Description :

- ✓ Tube en verre High Speed super résistants
- ✓ En verre borosilicaté spécial de type I, classe B
- ✓ Réutilisable
- ✓ Peuvent être centrifugés jusqu'à 13100 RCF dans une cavité de tube 50 ml avec l'adaptateur
- ✓ Tube chimiquement renforcé pour présenter une meilleure résistance mécanique
- ✓ Supportent des températures jusqu'à 300°C
- ✓ Fourni avec capuchon vissant à joint caoutchouc filmé PTFE noir
- ✓ Capacité 30 ml
- ✓ Longueur 160 mm

Unité de vente :

6 Tubes