

FICHE TECHNIQUE

Référence	047281
Désignation	Spectrophotomètres



Description :

- ✓ Spectrophotomètres Secomam Prim Light et Prim Advanced
- ✓ Cuve 10 mm
- ✓ Affichage rétro-éclairé
- ✓ Compacts et légers
- ✓ Manipulation simple et intuitive
- ✓ Utilisation courante au laboratoire ou en enseignement
- ✓ Alimentation : 115-230 V / 50-60 Hz
- ✓ Gamme spectrale : 330 – 900 nm
- ✓ Bande passante : 10 nm
- ✓ Précision : +/- 1.5%
- ✓ Réproductibilité : 1 nm
- ✓ Logiciel interne :
 - Absorbance : oui
 - % transmission : oui
 - Concentration : non
 - Cinétique : non
 - Balayage : non
- ✓ Livrés avec boîte de 100 cuves plastiques

Unité de vente :

1 Spectrophotomètre
