

FICHE TECHNIQUE

Référence	048445
Désignation	Flacon à scintillation



Description :

- ✓ En verre borosilicate à faible taux de potassium
- ✓ Standards ASTM type I classe A et USP type I
- ✓ Dimensions capuchon monté : 28 x 61 mm
- ✓ Capuchon à vis attachés
- ✓ Composition du bouchon : Urea
- ✓ Joint bouchon : Metal
- ✓ Livrés montés sur plateaux cloisonnés de 100 pièces
- ✓ Volume : 20 ml
- ✓ Col bouchon : 22-400

Unité de vente :

500 Flacons