

Électrode pH combinée de laboratoire

Pour usage général laboratoire et sur le terrain

HI1230B

Référence	HI1230B
Description	Électrode pH combinée
Référence	Double, Ag/AgCl
Jonction / Débit	Céramique, simple / 15-20 µL/h
Électrolyte	Gel
Pression maxi	2 bar
Gamme	0 à 13 pH 0 à 80 °C
Embout	Sphérique (Ø 7,5 mm)
Capteur de température	Non
Amplificateur	Non
Matériau du corps	Plastique
Câble	Coaxial ; 1 m
Connecteur	BNC
Usage recommandé	Usage général, solutions peu visqueuses, limpides
Température d'utilisation recommandée	-5 à 30 °C

