

HI1131B • HI1131Y Électrode pH combinée de laboratoire

Pour usage général en laboratoire



Spécifications

HI1131[]

Description	Électrode pH combinée à remplissage
Référence	Double, Ag/AgCl
Jonction / Débit	Céramique, simple / 15-20 µL/h
Électrolyte	KCl 3,5 M
Pression maxi	0,1 bar
Gamme	0 à 13 pH 0 à 100
Embout	Sphérique (Ø 9 mm)
Capteur de température	Non
Amplificateur	Non
Matériau du corps	Verre
Câble	Coaxial ; 1 m
Connecteur	HI1131B : BNC HI1131Y : BNC + capteur de température RCA
Usage recommandé	Usage général en laboratoire, temps de réponse rapide
Température d'utilisation recommandée	0 à 100°C



HI1131Y : BNC + capteur de température RCA

