

# Agitateur magnétique compact

Robuste et économique

HI 190M

**Speedsafe™**

Spécialement conçu pour les applications de routine, l'agitateur **HI 190M** est apprécié pour son faible encombrement et ses performances.

Compact et léger, cet agitateur magnétique - non chauffant - accepte des volumes d'échantillon jusqu'à un litre.

Équipé d'un boîtier et d'un plateau très robuste, il résiste parfaitement aux projections accidentelles de la plupart des produits chimiques agressifs courants en laboratoire.

Il dispose du système de sécurité Speedsafe protégeant le moteur de toute accélération intempestive.

L'agitateur magnétique **HI 190M**, avec plateau en plastique ABS, est disponible en 2 versions :

- **HI 190M** avec alimentation 220 V
- **HI 190M-0** avec alimentation 12 V , l'adaptateur **HI 710006** est à commander séparément (indispensable).



Plateau en plastique ABS

## Les points forts

- › Technologie Speedsafe
- › Compact et léger

Spécifications	HI 190M-2	HI 190M-0
Capacité d'agitation max		1 litre
Vitesse min		100 tr/min
Vitesse max		1000 tr/min
Alimentation	220 V	12 V
Catégorie d'installation		Classe II
Matériau du plateau	Plastique ABS	Plastique ABS
Dimensions		120 x 120 x 45 mm
Poids	640 g	610 g

## Présentation

**HI 190M-2** Agitateur magnétique avec plateau en ABS, alimentation 220 V

**HI 190M-0** Agitateur magnétique avec plateau en ABS, alimentation adaptateur 12 V

**HI 190M-2** et **HI 190M-0** sont livrés avec barreau magnétique

## Accessoires

**HI 710006** Adaptateur secteur 220 V / 12 V (**HI 190M-0** seulement)

**HI 731319** Barreaux magnétiques, 25 mm (10 pcs)

