

Mini-agitateurs magnétiques compacts

Tout en couleurs

Speedsafe™

HI 180

Mettez de la couleur sur la paillasse !

Les agitateurs couramment employés sont composés de pièces en aluminium et en acier. Ces appareils sont souvent trop encombrants et lourds pour l'espace étroit des laboratoires. Les agitateurs de la série **HI 180** de **HANNA instruments** sont compacts, légers, peu onéreux, de forme circulaire. Ils libéreront de la place sur les paillasse de laboratoire. Ils sont équipés d'une commande électronique qui permet à l'utilisateur de régler la vitesse avec exactitude. En outre, le mécanisme Speedsafe garantit que la vitesse maximale ne sera jamais dépassée. Dans un laboratoire, il arrive souvent qu'un échantillon soit retiré d'un agitateur avant que la vitesse n'en soit réduite, ce qui peut provoquer un emballement du moteur risquant de l'endommager.

Disponibles en 11 coloris, ils apportent non seulement un peu de gaieté sur la paillasse mais peuvent également servir à différencier les échantillons.



Spécifications

HI 180

Capacité d'agitation max.	1 litre
Vitesse min.	100 tr/min
Vitesse max.	1000 tr/min
Catégorie d'installation	II
Alimentation	220/240 VAC, 50/60 Hz
Matériau du plateau	Plastique ABS
Dimensions / Poids	Ø 137 mm x h 51 mm / 640 g
Accessoires	HI 731319, barreau magnétique 25 mm (10 pcs)

Présentation HI 180

Tous les agitateurs HI 180 sont livrés avec barreau magnétique.

Les points forts

• Sécurité

- Système de sécurité Speedsafe™ protégeant le moteur d'une accélération intempestive

• Design dynamique

- Facile à manipuler, ces agitateurs légers et compacts ont besoin peu de place et sont rapidement identifiables sur la paillasse

• Robustes

- boîtier et plateau très robustes, résistant parfaitement aux projections accidentelles de la plupart des produits chimiques agressifs courants en laboratoire



HI 180-2
Noir



HI 180W-2
Blanc arctique



HI 180F-2
Bleu



HI 180M-2
Vert mousse



HI 180K-2
Orange



HI 180L-2
Lavande



HI 180J-2
Charbon



HI 180I-2
Ivoire



HI 180C-2
Bleu glacier



HI 180E-2
Vert



HI 180A-2
Jaune