

# Agitateur magnétiques compact

Avec plateau en acier inoxydable AISI316

HI 200M

**Speedsafe™**

Spécialement conçu pour les applications de routine, l'agitateur **HI 200M** est apprécié pour son faible encombrement et ses performance.

Compact et léger, cet agitateur magnétique - non chauffant - accepte des volumes d'échantillon jusqu'à un litre.

Équipé d'un boîtier et d'un plateau en acier inoxydable AISI 316 très robustes, ils résistent parfaitement aux projections accidentelles de la plupart des produits chimiques agressifs courants en laboratoire.

Il dispose également du système de sécurité Speedsafe protégeant le moteur de toute accélération intempestive.

**HI 200M** est livré avec un plateau en acier inoxydable AISI 316. Ce modèle est parfait pour les réactions exothermiques.



Plateau en acier inoxydable AISI 316

## Les points forts

- › Technologie Speedsafe
- › Compacts et légers
- › Plateau en acier inoxydable

## Présentation

**HI 200M-2** Agitateur magnétique avec plateau en acier inoxydable, alimentation 220 V

**HI 200M** est livré avec un barreau magnétique

## Accessoires

**HI 731319** Barreaux magnétiques, 25 mm (10 pcs)

## Spécifications

	HI 200M-2
Capacité d'agitation max	1 litre
Vitesse min	100 tr/min
Vitesse max	1000 tr/min
Alimentation	220 V
Catégorie d'installation	Classe II
Matériau du plateau	Acier inoxydable AISI 316
Dimensions / Poids	120 x 120 x 45 mm / 710 g