

# Électrode de référence simple

Pour usage général

## HI5311

Référence	HI5311
Description	Électrode de référence
Référence	Double, Ag/AgCl
Jonction / Débit	Céramique, simple / 15-20 µL/H
Électrolyte	KCl 3,5 M
Pression maxi	0,1 bar
Gamme	-5 à 100 °C
Matériau du corps	Verre
Câble	1 m
Connecteur	Banane 4 mm
Usage recommandée	Usage général (gamme de température étendue), titrages
Température d'utilisation recommandée	30 à 85 °C

