

Électrode de référence simple

A utiliser uniquement avec FC301B et HI98401

HI5313

Référence	HI5313
Description	Électrode de référence
Référence	Simple, Ag/AgCl
Jonction / Débit	Céramique
Électrolyte	Gel (KCl 1 M + AgCl)
Pression maxi	0,1 bar
Gamme	-5 à 35 °C
Matériau du corps	PEI
Câble	1 m
Connecteur	Banane 4 mm
Usage recommandée	Utiliser avec FC301B et HI98401 seulement
Température d'utilisation recommandée	-5 à 30 °C

