

# Électrode de référence

Pour usage général, ions spécifiques

## HI5412

Référence	HI5412
Description	Électrode de référence, à remplissage
Référence	Simple, Hg/Hg <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>
Jonction / Débit	Céramique, simple / 15-20 µL/h
Électrolyte	KCl 3,5 M
Pression maxi	0,1 bar
Gamme	-5 à 60 °C
Matériau du corps	Verre
Câble	1 m
Connecteur	Banane 4 mm
Usage recommandé	Usage général ions spécifique
Température d'utilisation recommandée	- 5 à 30 °C

