

HI151-000 Checktemp® 4

Testeur de température avec sonde rabattable, certifié conforme EN13485

CONFORME
EN 13485

Un thermomètre de poche HANNA instruments très populaire et revisité !

Spécialement conçu pour les mesures rapides dans les denrées alimentaires, **HI151-000** (Checktemp 4) est idéal pour les contrôles de routine dans les liquides et les semi-solides. Sur la plage de mesure la plus pratiquée de -30 à 170 °C, il assure une précision d'exception de $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ pour un instrument de sa catégorie. La sonde de pénétration pliable en acier inoxydable est compatible alimentaire et simple et rapide à nettoyer.

Logé dans un boîtier parfaitement étanche d'un indice de protection IP65, il ne craint ni projections, ni éclaboussures de liquides.

HI151-000 dispose de la fonction CAL CHECK, vérifiant automatiquement à l'allumage l'état de l'électronique interne et la précision de mesure. Équipé d'un détecteur de mouvement, il se met en route dès la prise en main. Pour économiser la pile, une auto-extinction de 1 min à 60 min au choix peut être programmée.

Outil HACCP par excellence, **HI151-000** est désormais disponible dans 6 couleurs différentes pour éviter toute contamination entre différents types d'aliments (couleurs autres que blanc, sur demande).



Spécifications	HI151-000 (Checktemp 4)
Gamme	-50,0 à 199,9 °C
Résolution	0,1 °C (-50,0 à 199,9 °C)
Précision	$\pm 0,4^{\circ}\text{C}$ (-50,0 à -30,0 °C) ; $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ (-30,0 à 170,0 °C) $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$ (170,0 à 199,9 °C)
Étalonnage	Usine
CAL CHECK	Automatique, à l'allumage
Sonde fixe	Sonde de pénétration en acier inoxydable 103 x \varnothing 3 mm
Alimentation / Durée de vie	2 piles CR2032 Li-ion / Environ 4000 heures Auto-extinction après 1 min, 2 min (défaut), 8 min, 60 min ou désactivée
Indice de protection	IP 65
Dimensions / Poids	165 x 45 x 24 mm / 85 g

Les points forts

- + Certifié conforme à la norme EN 13485
- + Forme ergonomique et sonde rabattable pour un port en poche sans incident
- + Précision de $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ de -30 à 170 °C
- + Boîtier étanche IP65 avec 6 couleurs au choix pour une codification conforme HACCP
- + Grand écran LCD
- + Allumage automatique par détecteur de mouvement
- + Fonction CAL CHECK : la garantie de mesures précises



Accès simple et rapide
au compartiment à pile

Présentation

HI151-000 est fourni avec piles.



HANNA instruments France

Parc d'Activités des Tanneries - 1 rue du Tanin
BP 133 - Lingolsheim - 67833 TANNERIES CEDEX

☎ 03 88 76 91 88 - ☎ 03 88 76 58 80

✉ info@hannainstruments.fr - 🌐 www.hannainstruments.fr

