

Afficheur compact magnétique

Pour le contrôle continu des installations réfrigérées

HI147-00

Thermomètre compact à fixation magnétique, avec sonde ambiance et 1 m de câble souple en silicone pour le contrôle continu des congélateurs et réfrigérateurs

Les points forts

- › Précision $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ de -20 à 80°C
- › Sonde ambiance en acier inoxydable, avec câble 1 m, compatible alimentaire
- › Fonction CAL-CHECK : option permettant de vérifier l'électronique et l'exactitude de mesure de l'instrument
- › Fixation simple par aimants
- › Large afficheur de bonne lisibilité
- › Excellent rapport qualité / prix



Qu'est-ce que la fonction CAL CHECK ?

Il s'agit d'une fonction de vérification de l'étalonnage interne de l'instrument. Si une valeur comprise entre $-0,3$ et $+0,3^{\circ}\text{C}$ s'affiche, l'appareil mesure avec l'exactitude requise.



Spécifications

HI147-00 Checkbridge C

| | |
|-----------------------------|--|
| Gamme | -50,0 à 80,0 °C |
| Résolution | 0,1 °C |
| Précision | $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ (-20 à 80°C) ; $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ (en dehors) |
| CAL CHECK | Manuel, par switch |
| Sonde fixe | Acier inoxydable, 40 x \varnothing 5 mm avec câble 1 m |
| Alimentation / Durée de vie | 1 pile 1,5 V AAA / Environ 3 ans d'utilisation |
| Dimensions / Poids | 93 x 39 x 31 mm / 60 g |

Présentation

HI147-00 (Checkbridge C) est livré avec pile.