

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	054690
<b>Désignation</b>	Solution etalon cal check pour photometre hi83314

---

### Description :

- ✓ Ces cuvettes permettent de vérifier si l'appareil fonctionne correctement
- ✓ Ces étalons sont livés avec un certificat
- ✓ Si l'instrument n'affiche pas une valeur dans la limite indiquée sur le certificat, l'appareil doit être étalonné
- ✓ Température de stockage : 10-25°C
- ✓ Température de transport: 10-25°C

### Unité de vente :

1 pcs

---