

Nous mesurons.



Thermomètre agroalimentaire compact

testo 106 – Le thermomètre pour
mesure à coeur

Idéal pour les contrôles dans le domaine agroalimentaire

TopSafe, étui de protection étanche à l'eau et résistant au
lave-vaisselle (IP67)

Petit, maniable et toujours à portée de main

Alarme acoustique et visuelle

Reconnaissance automatique de la valeur finale (Auto-Hold)

Perçage quasi-invisible avec la sonde alimentaire spéciale

Certifié selon EN 13485 (uniquement avec utilisation du
TopSafe)



Le thermomètre testo 106 convient pour les contrôles de
température rapides et simples dans tous les domaines, par
ex. dans la gastronomie, l'hôtellerie, les cuisines, les
supermarchés, ...

Avec l'utilisation du TopSafe, étui de protection étanche à
l'eau et résistant au lave-vaisselle (IP67), le testo 106 est
certifié selon EN 13485.

Grâce à sa pointe de mesure fine et robuste, il convient
également pour les denrées alimentaires de plus petites
dimensions.

Très maniable et toujours à portée de main, ce petit appareil
de mesure se loge dans chaque poche.

Données techniques / Accessoire(s)

testo 106

testo 106, thermomètre pour des mesures à coeur avec capot de protection de la pointe de mesure et pile

Réf. 0560 1063

**Lot testo 106**

Set testo 106, thermomètre pour des mesures à coeur, avec TopSafe (étui de protection IP 67), clip de fixation avec capuchon de protection et pile

Réf. 0563 1063

Capteur**CTN**

Etendue	-50 ... +275 °C
Précision ±1 Digit	±1 % v.m. (+100 ... +275 °C) ±0,5 °C (-30 ... +99,9 °C) ±1 °C (-50 ... -30,1 °C)
Résolution	0,1 °C

Données techniques générales

Temp. de stock.	-40 ... +70 °C
Temp. d'utilisation	-20 ... +50 °C
t ₉₉	10 sec.
Type de pile	Pile CR 2032 3V
Autonomie	350 h
Poids	80 g
Dimensions Longueur Tube de sonde / Pointe sonde Diamètre Tube de sonde / Pointe sonde	215 x 34 x 19 mm 55 mm / 15 mm Ø 3 mm / Ø 2,2 mm
Affichage	LCD 1 ligne
Matériaux du boîtier	ABS
Indice de protection	IP 67 avec TopSafe
Garantie	2 ans

Accessoire(s)**Réf.****Accessoire(s) pour appareil**

TopSafe; étui de protection étanche à l'eau et résistant au lave-vaisselle (IP67)	0516 8265	
Clip de fixation avec capuchon de protection	0554 0825	
Certificat d'étalonnage raccordé en température ; pour sonde d'ambiance/immersion, pt d'étalonnage +60 °C	0520 0063	
Certificat d'étalonnage raccordé en température ; pour sonde d'ambiance/ pénétration, pt d'étalonnage -18 °C	0520 0061	
Certificat d'étalonnage raccordé en température ; pour sonde d'ambiance/ immersion, pt d'étalonnage 0°C	0520 0062	
Certificat d'étalonnage raccordé en température ; pour sonde d'ambiance/ immersion, pts d'étalonnage -18°C; 0°C	0520 0041	
Certificat d'étalonnage raccordé en température ; pts d'étalonnage 0°C et 60°C	0520 0042	