

Nous mesurons.



Afficheur de confort ambiant

testo 623 – Avec fonction histogramme

Exploitation des résultats directement sur site sans PC

Histogramme des valeurs d'humidité et de température

Aperçu des valeurs en une seule fois

Grand afficheur convivial



Le testo 623 indique, simultanément sur son large écran, les valeurs de l'humidité et de la température ambiantes actuelles et passées, ainsi que la date et l'heure. Ainsi, toutes les valeurs importantes sont constamment visibles. Un histogramme présente les valeurs enregistrées, jusqu'à 90 jours, sur site sans avoir besoin d'un PC. Le testo 623 est donc idéal pour un contrôle rapide des conditions de l'ambiance. La grande stabilité du capteur garantit des mesures correctes et fiables sur plusieurs années.

Avec ces différents systèmes de fixation, vous pouvez positionner le testo 623 soit sur une table soit sur un mur. Gain de temps et utilisation très simple : Vous pouvez étalonner et ajuster les mesures directement sur site grâce à un logiciel (en option).

Données techniques / Accessoire(s)

testo 623

Enregistreur de confort ambiant
testo 623 livré avec pile, système de
fixation et protocole d'étalonnage

Réf. 0560 6230

**Données techniques générales**

Cadence de mesure	20 sec.
Temp. de stock.	-20 ... +60 °C
Temp. d'utilisation	-10 ... +60 °C
Autonomie	12 mois
Poids	240 g
Dimensions	185 x 105 x 36 mm

Capteur(s)

	CTN	Capteur capacitif testo
Etendue	-10 ... +60 °C	0 ... 100 %HR
Précision ±1 Digit	±0,4 °C	±2 %HR à +25 °C (10 ... 90 %HR) ±3 %HR (étendue restante)
Résolution	0,1 °C	0,1 %HR

Accessoire(s)**Réf.****Accessoire(s) pour appareil**

Logiciel de calibration pour testo 622 et 623 avec cordon USB	0554 6230	
Certificat d'étalonnage raccordé en humidité, enregistreur d'humidité, pts d'étalonnage : 12 % HR et 76 %HR à +25°C	0520 0076	
Certificat d'étalonnage COFRAC en humidité	0520 8206	