



Anémomètre à hélice

**testo 410 – Anémomètre en
format de poche**

Mesure de vitesse d'air et de température ambiante


Sonde à hélice intégrée, diamètre 40mm

Calcul de la moyenne temporelle

Fonction Hold et affichage des valeurs Max./Min.

Calcul de la vitesse du vent (échelle de beaufort)

En plus du testo 410-1: Mesure d'humidité avec le capteur
capacitif testo stable à long terme



m/s

°C

%HR

Illustration 1/1

Les 2 anémomètres à hélice testo 410-1 et testo 410-2 mesurent la vitesse d'air.

Le testo 410-1 mesure la vitesse d'air et la température. Il est l'appareil idéal pour des mesures ponctuelles sur des bouches d'aération grâce à sa sonde à hélice 40 mm. La détermination de la moyenne temporelle est également possible. Le testo 410-1 possède un affichage éclairé. Le capot de protection, la dragonne et l'étui ceinture assurent un stockage en toute sécurité.

En plus de la mesure de la vitesse d'air et de la température, le testo 410-2 mesure également l'humidité ambiante. Le capteur capacitif breveté testo garantit des mesures fiables. Ainsi, les conditions d'air ambiant peuvent être contrôlées de manière sûre. Le point de rosée et de la température humide sont calculés et affichés automatiquement.

Données techniques / Accessoire(s)

testo 410-1

testo 410-1; anémomètre à hélice avec mesure de température ambiante (CTN), capot de protection, piles et protocole d'étalonnage

Réf. 0560 4101

**Données techniques générales**

| | |
|----------------------|---|
| Dimensions | 133 x 46 x 25 mm (incl. capot protection) |
| Temp. d'utilisation | -10 ... +50 °C |
| Temp. de stock. | -20 ... +70 °C |
| Indice de protection | IP10 |
| Type de pile | 2 piles mignon AAA |
| Poids | 110 g (incl. capot de protection et pile) |
| Cadence de mesure | 0,5 sec. |
| Garantie | 2 ans |

testo 410-2

testo 410-2; anémomètre à hélice avec mesure d'humidité intégrée et thermomètre CTN pour la mesure de la température de l'air; livré avec capuchon de protection, piles et protocole d'étalonnage

Réf. 0560 4102



| Données techniques | testo 410-1/-2 | | testo 410-2 |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| Capteur(s) | Hélice | CTN | Capteur capacitif testo |
| Etendue | 0,4 ... 20 m/s | -10 ... +50 °C | 0 ... 100 %HR |
| Précision ±1 Digit | ±(0,2 m/s + 2% v.m.) | ±0,5 °C | ±2,5 %HR (5 ... 95 %HR) |
| Résolution | 0,1 m/s | 0,1 °C | ±0,1 %HR |
| Autonomie | 100 h (moyenne sans rétro-éclairage) | | 60 h (moyenne sans rétro-éclairage) |

| Accessoire(s) | Réf. |
|--|-----------|
| Accessoire(s) pour appareil | |
| Certificat raccordé en vitesse d'air étalonnage en deux points; 5 m/s et 10 m/s | 0520 8094 |
| Certificat d'étalonnage raccordé en vitesse d'air anémomètre à fil chaud/à hélice, tube de Pitot, pts d'étalonnage 5; 10; 15; 20 m/s | 0520 0034 |



Testo S.à.r.l.
Immeuble Testo
19, rue des Maraîchers
57600 FORBACH
Tél.: 03 87 29 29 29
Fax: 03 87 29 29 18
info@testo.fr

www.testo.fr