

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE :

060863

Pipeteur ClearLine®

Description

- Léger
- 2 vitesses d'aspiration : HIGH et LOW
- 2 modes de distribution : GRAV (par gravité) et BLOW (par pompe)
- Indicateur de charge LED
- Design ergonomique

Caractéristiques techniques

- Volume 0.5 à 100ml
- Température de travail : 10 à 35°C
- Température de stockage : -25 à 50°C
- Batterie 1300mAh, 2.4V Ni-NH AA
- Nez autoclavable 121°C

Livré avec:

- Mode d'emploi
- Chargeur universel 9V, prise EU, UK, US et AU
- Support mural
- Support de charge
- Filtre PTFE 0.2µm

Garantie 2ans

