

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE :

060954CL

Agitateur orbital ClearLine®

Caractéristiques :

- Agitateur orbital blotter
- Faible vitesse
- Livré avec une plate-forme classique et un tapis antidérapant 350 x 300 mm



Vitesse d'agitation (rpm)	3 à 70
Orbite (mm)	19
Dimensions de la plate-forme (mm)	350 x 300
Dimensions de l'agitateur L x P x H (mm)	350 x 300 x 200
Affichage	Digital
Température d'utilisation	4 à 45°C
Poids (kg)	5,5
Alimentation électrique	230V, 50-60Hz

Unité de vente :

1 agitateur