



# SORIFA

## Hygiène et protection cutanée

2, Place de l'Homme de Fer F-67000 STRASBOURG

+33(0)3.88.22.26.38 Fax +33 (0)3.88.32.13.11 e-mail : [sorifa@homme-de-fer.com](mailto:sorifa@homme-de-fer.com)

## FICHE TECHNIQUE

# HPderm 500

### Type:

Nettoyant cutané pour peaux sensibles ou réactives.

### Usage:

Nettoyage des mains et du corps à usage fréquent pour les peaux sensibles ou réactives.

**HPderm 500** est adapté à l'utilisation au sein des collectivités, bureaux, ateliers.

### Mode d'action:

**HPderm 500** agit par effet tensioactif en émulsionnant les salissures.

**HPderm 500** ne contient pas de solvants ni d'abrasifs. **HPderm 500**, enrichi en protéines de soie, préserve les défenses naturelles de l'épiderme et rétablit la teneur hydrique de la peau.

**HPderm 500** mousse agréablement même en eau calcaire et marine.

### Ingrédients:

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Sodium Xylene Sulfonate, Laureth-3, Propylene glycol (and) 5-Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxane, Hydrolysed Soy Protein, Lactic Acid.

Sans parfum, ni colorant.  
pH=6,5

### Expérimentation:

*Etude clinique effectuée à l'atelier mécanique de l'Arsenal de Toulon,  
Monsieur le Médecin chef Pibarot.*

### Fabrication - contrôle:

**HPderm 500** est préparé sous la surveillance de pharmaciens.

Les matières premières entrant dans la composition de **HPderm 500** ont été sélectionnées de manière à éviter le risque de réactions allergiques ou irritatives.

**Conforme à la norme AFNOR T 73101.**

Les contrôles de matières premières et de fabrication conformes à la loi du 10/07/75 sont effectués sous contrôle pharmaceutique.

Le remplissage des contenants est conforme au décret n° 78-166 et aux directives européennes 75/106/CEE et 76/211/CEE

### Mode d'emploi:

Mettre un peu de **HPderm 500** au creux de la main sèche, frotter les parties du corps à laver en faisant mousser. Rincer progressivement à l'eau.

### Présentation:

- Flacon 200 ml (P.E. Recyclable)
- Flacon 1 litre (P.E. Recyclable)
- Bidon 5 litres (P.E. Recyclable)
- Bonbonne 30 litres (P.E. Recyclable)
- Cartouche SORIPACK® 2 litres à usage unique pour distributeur mural (P.E. Recyclable)
- Poche de 800 ml SORIBAG® à usage unique pour distributeur mural (P.E. Recyclable).

Toutes les fiches techniques SORIFA sur Internet : [www.sorifa.com](http://www.sorifa.com)



e

NF T73101