


FICHE TECHNIQUE

Référence	062535
Désignation	Agitateur Roller Benchmark TubeRoller



Description :

- ✓ **Agitateur à 5 rouleaux** pour tubes à mouvements simultanés : rotation des rouleaux et oscillation de la plateforme.
- ✓ Mouvement de bascule à effet de vague
- ✓ Pour tubes et bouteilles entre 8 et 200 mm de diamètre

Données Techniques :

Vitesse de rotation fixe	38 rpm
Dimensions l x p x h	450 x 180 x 90 mm
Dimensions d'un roller Ø x h	30 x 320 mm
Poids	5 kg
Température d'utilisation	4°C – 40°C
Garantie	2 ans
Alimentation	230V ; 50-60 Hz

Nb de tubes 12 x 75 mm	12
Nb de tubes 16 x 100 mm	8
Nb de tubes 16 x 125 mm	8
Nb de tubes 15 ml	8
Nb de tubes 50 ml	8

Unité de vente :

1 agitateur