

Agitateur orbital tactile ClearLine®

Caractéristiques :

- Agitateur orbital avec affichage tactile
- Capacité max : 2 x 2 l
- Compatible avec les plate-forme « Magic Clamp »
- Livré avec une plate-forme classique et un tapis antidérapant 330 x 300 mm



Vitesse d'agitation (rpm)	30 à 300
Incrément (rpm)	1
Orbite (mm)	19
Charge maximale (kg)	6,4
Dimensions de la plate-forme (mm)	330 x 300
Dimensions de l'agitateur L x P x H (mm)	280 x 160 x 75
Affichage	Digital
Température d'utilisation	4 à 65°C
Poids (kg)	11,25
Alimentation électrique	230V, 50-60Hz

Unité de vente :

1 agitateur