



Réf. 41185010 Portoir à coloration avec cuve en PVC

Portoir grand modèle, extensible, s'adaptant sur des cuves et bacs de 38 à 62 cm, position inclinable ou horizontale.

Livré complet :

Avec cuve à coloration en PVC : env. longueur 38 cm x largeur 17 cm x hauteur 8 cm et deux pinces de fixation en PVC

:

Lavage et séchage : température maximum conseillée 55° C

Résistance à la chaleur	+72°C
Résistance à la température	-15 + 60°C
Absorption d'humidité	0.2 %
Densité	1,45 g/cm ³
Résistance diélectrique	20 – 40 k V/mm
Résistance à la traction	30 N/mm ²
E-Modul	3000 N/mm ²
Allongement à la rupture	33 %
Résistance spéc. au volume	>1015 W/cm
Dimensions	38 x 17 x 8 cm

