

## Fiche technique

Mélange / Agitateurs magnétiques



### lab disc white

lab disc est un petit agitateur magnétique innovant ultraplat. Sa nouvelle technologie d'entraînement à champ tournant sans pièces en mouvement est garantie sans usure. lab disc permet d'inverser automatiquement toutes les 30 secondes le sens de rotation et d'obtenir ainsi un meilleur effet de mélange.

- Haute Protection (IP 65)
- Plaque et logement en matériaux résistants aux produits chimiques
- Support antidérapant très sûr

Accessoires: IKAFLON® 10 Set (5 Pcs) round PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 15 Set (5 Pcs) round PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 20 Set (5 Pcs) round PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 25 Set (5 Pcs) round PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 30 Set (5 Pcs) round PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® glass 25 Set (5 Pcs) round Magnetic stirring bars, IKAFLON® glass 30 Set (5 Pcs) round Magnetic stirring bars, IKAFLON® 20 Set (5 Pcs) power SmSo PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 30 Set (5 Pcs) power SmSo PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 25 Set (5 Pcs) slide round PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 30 Set (5 Pcs) slide round

#### Données techniques

Nombre de postes	1
Capacité d'agitation max. (H <sub>2</sub> O) [l]	0.8
Puissance du moteur débitée [W]	3
Plage de vitesse [rpm]	15 - 1500
Dim. max. des barreaux aimantés [mm]	25
Matériaux de la plaque	polyester
Dimensions de la plaque [mm]	Ø 100
Dimensions (L x P x H) [mm]	117 x 12 x 180
Poids [kg]	0.3
Plage de température du milieu admise [°C]	5 - 40
Humidité relative admissible [%]	80
Protection selon DIN EN 60529	IP 65
Tension [V]	100 - 240
Fréquence [Hz]	50/60
Puissance absorbée de l'appareil [W]	5
<b>Ident. N°.</b>	<b>0003907500</b>

PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 20 Set (5 Pcs) ellipse PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 25 Set (5 Pcs) ellipse PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 30 Set (5 Pcs) ellipse PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 10 Set (5 Pcs) cross PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 20 Set (5 Pcs) cross PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 25 Set (5 Pcs) cross PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 30 Set (5 Pcs) cross PTFE-coated Magnetic stirring bars, IKAFLON® 9 Set (5 Pcs) crown PTFE-coated Magnetic stirring bars, TRIKA® 25 Set (5 Pcs) PTFE-coated Magnetic stirring bars, RSE Extracteur de barreaux, BC 1000 Couvercle pour bécher

DOMINIQUE DUTSCHER SAS