



► Boîte de Pétri


1| Fabriqué en verre sodique et autoclavable.

2| Fond plat intérieur et extérieur et couvercle à haute transparence.



Dimensions

d1: diamètre couvercle  
d2: altura base  
h1: hauteur couvercle  
h2: hauteur base  
t: épaisseur



Référence	Modèle	Couvercle		Base		Curvature max	Épaisseur
		d1	h1	d2	h2		
BRB001	40x12 mm	34,5 mm (+1,5) (- 0,0)	8,4 mm (+1,6) (- 2,4)	33,0 mm (+1,0) (- 1,0)	12,0 mm (+1,0) (- 1,0)	1,2	1,9 mm (+0,2) (- 0,2)
BRB002	60x12 mm	55,5 mm (+1,5) (- 0,0)	8,4 mm (+1,6) (- 2,4)	54,0 mm (+1,5) (- 0,0)	12,0 mm (+1,2) (- 1,2)	1,2	1,9 mm (+0,2) (- 0,2)
BRB003	80x15 mm	75,5 mm (+1,8) (- 0,0)	12,4 mm (+1,6) (- 2,4)	74,0 mm (+1,0) (- 1,0)	15,0 mm (+1,3) (- 1,3)	1,2	1,9 mm (+0,2) (- 0,2)
BRB004	100x15 mm	95,5 mm (+2,0) (- 0,0)	6,4 mm (+1,5) (- 0,0)	94,0 mm (+1,5) (- 0,0)	10,0 mm (+1,2) (- 1,2)	1,3	1,9 mm (+0,2) (- 0,2)
<b>BRB005</b>	<b>120x20 mm</b>	<b>115,5 mm (+2,5) (- 0,0)</b>	<b>15,4 mm (+1,6) (- 2,4)</b>	<b>114,0 mm (+1,0) (- 1,0)</b>	<b>20,0 mm (+1,5) (- 1,5)</b>	<b>1,4</b>	<b>1,9 mm (+0,2) (- 0,2)</b>
BRB006	150x25 mm	143,0 mm (+2,0) (- 0,5)	18,4 mm (+1,9) (- 2,7)	141,0 mm (+1,0) (- 1,5)	25,0 mm (+1,8) (- 1,8)	1,5	1,9 mm (+0,2) (- 0,2)
BRB027	50x12 mm	45,0 mm (+1,5) (- 0,0)	8,4 mm (+1,6) (- 2,4)	44,0 mm (+1,5) (- 0,0)	12,0 mm (+1,0) (- 1,0)	1,2	1,9 mm (+0,2) (- 0,2)
BRB028	90x15 mm	85,5 mm (+2,0) (- 0,0)	12,4 mm (+1,6) (- 2,4)	84,0 mm (+1,0) (- 1,0)	15,0 mm (+1,3) (- 1,3)	1,3	1,9 mm (+0,2) (- 0,2)
BRB029	100x20 mm	95,5 mm (+2,0) (- 0,0)	15,4 mm (+1,6) (- 2,4)	114,0 mm (+1,0) (- 1,0)	20,0 mm (+1,5) (- 1,5)	1,4	1,9 mm (+0,2) (- 0,2)
BRB030	200x30 mm	194,5 mm (+2,0) (- 1,0)	35,4 mm (+2,1) (- 2,9)	191,5 mm (+1,5) (- 1,5)	30,0 mm (+ 2,0) (- 2,0)	1,6	1,9 mm (+0,3) (- 0,3)