

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	068684
<b>Désignation</b>	Fioles Jaugées



### Description :

- ✓ En Polyméthylpentène
- ✓ Classe A
- ✓ Coloris : Transparent
- ✓ Avec bouchon R.I.N. 10/19 en PP
- ✓ Marquage circulaire ajusté de manière individuelle
- ✓ Les tolérances sont conformes aux exigences imposées pour la catégorie
- ✓ Selon la norme DIN EN ISO 1042
- ✓ Avec impression du numéro de lot et du certificat
- ✓ Les contraintes thermiques jusqu'à 121 °C (autoclavage) ne causent pas le dépassement durable du seuil de tolérance 4 Nettoyage ne dépassant pas 60 °C
- ✓ Volume : 50 ml
- ✓ Hauteur : 150 mm
- ✓ Tolérance : +/- 0,06 ml

### Unité de vente :

6 Fioles