

FICHE TECHNIQUE

Référence	068687
Désignation	Fioles Jaugées



Description :

- ✓ En Polyméthylpentène
- ✓ Classe A
- ✓ Coloris : Transparent
- ✓ Avec bouchon R.I.N. 19/26 en PP
- ✓ Marquage circulaire ajusté de manière individuelle
- ✓ Les tolérances sont conformes aux exigences imposées pour la catégorie
- ✓ Selon la norme DIN EN ISO 1042
- ✓ Avec impression du numéro de lot et du certificat
- ✓ Les contraintes thermiques jusqu'à 121 °C (autoclavage) ne causent pas le dépassement durable du seuil de tolérance 4 Nettoyage ne dépassant pas 60 °C
- ✓ Volume : 500 ml
- ✓ Hauteur : 270 mm
- ✓ Tolérance : +/- 0,25 ml

Unité de vente :

4 Fioles