

## Désignation


- Fiole jaugée

## Référence

- 068688B

## Unité de vente

2 Fioles jaugées



---

## Caractéristiques techniques

- En PMP
- Classe A
- Volume : 1000 ml
- Transparence élevée. Avec marquage circulaire calibré individuellement sur 'In'.
- Les tolérances sont conformes aux exigences imposées pour la catégorie A selon la norme DIN EN ISO 1042
- Avec numéro de lot imprimé et certificat de lot
- Les contraintes thermiques jusqu'à 121 °C (autoclavage) ne causent pas le dépassement durable du seuil de tolérance
- Afin de ménager l'impression, nous conseillons de ne pas dépasser une température de 60 °C lors du nettoyage