

dispensman™



DISTRIBUTEUR DE RÉACTIFS



Pour une distribution des liquides simple, sûre et précise

- | Précision
- | Sécurité
- | Aucune perte de réactif
- | Utilisation simple & rapide



Exacte & Reproducible

Toujours prêt à l'emploi, la distribution du volume souhaité est rapide, précise et facile.

En toute sécurité

Travaillez en toute sécurité en gardant votre paillasse propre grâce au système anti-goutte et au retour du liquide dans la bouteille.

Aucune perte de réactif

La position RECYCLE permet de chasser l'air du cylindre sans perdre de réactif.

Utilisation simple et confortable

Le changement du volume se fait d'une seule main grâce au bouton poussoir coulissant.

Polyvalent

- Pour tous types de liquides. Étalonnage réalisable facilement par l'utilisateur.
- Nombreux types d'adaptateurs pour bouteilles disponibles.
- Compatibilité chimique universelle pour une large variété d'applications.
- Entièrement autoclavable à 121 ° C.



Nez rotatif 3-positions:

- DISTRIBUER
- RECYCLER
- VIDER

MODÈLE	RÉF.	GAMME DE VOLUME	GRADUATION (mL)	ERREURS MAXIMUM AUTORISÉES			
				GILSON		ISO 8655-5	
				ERREUR SYSTÉMATIQUE (mL)	ERREUR ALÉATOIRE (mL)	ERREUR SYSTÉMATIQUE (mL)	ERREUR ALÉATOIRE (mL)
DISPENSMAN 2.5 mL	F110101	0.25-2.5 mL	0.05	±0.012	≤ 0.002	±0.030	≤ 0.010
DISPENSMAN 5.0 mL	F110102	0.5-5 mL	0.10	±0.030	≤ 0.005	±0.030	≤ 0.010
DISPENSMAN 10 mL	F110103	1-10 mL	0.20	±0.060	≤ 0.010	±0.060	≤ 0.020
DISPENSMAN 25 mL	F110104	2.5-25 mL	0.50	±0.150	≤ 0.025	±0.150	≤ 0.050
DISPENSMAN 50 mL	F110105	5-50 mL	1.00	±0.300	≤ 0.050	±0.300	≤ 0.100

Gilson International-France SAS

19, avenue des Entrepreneurs | CS 55501 | 95400 Villiers-le-Bel, France
T +33 (0) 1 34 29 64 50 | E sales-fr@gilson.com

www.gilson.com

ISO 9001 LT800563/FR © 06/2017 Gilson SAS.
CERTIFIED All rights reserved. All trademarks are the property of Gilson Inc. and its subsidiaries.

GILSON®