


DuPont™ ProShield® Basic , Modèle CHF5 bleu



Description du produit

DuPont™ ProShield® Basic, modèle CHF5. Combinaison à cagoule. Coutures externes cousues. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Élastique à la taille (cousu). Fermeture à glissière sous rabat. Bleu.

Certifications

- Vêtement de protection chimique, Catégorie III, Type 5 et 6
- EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive)
- Traitement antistatique (EN 1149-5) - à l'intérieur

Emballage(Quantité/boîte)

50 par boîte, emballages individuels

| Taille | Référence de l'article | Tour de poitrine (cm) | Taille hauteur (cm) | Tour de poitrine (in) | Taille hauteur (ft/in) |
|--------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| SM | D15338174 | 84-92 | 162-170 | 33-36 | 5'4"-5'7" |
| MD | D15338185 | 92-100 | 168-176 | 36-39 | 5'6"-5'9" |
| LG | D15338191 | 100-108 | 174-182 | 39-43 | 5'8"-6'0" |
| XL | D15338209 | 108-116 | 180-188 | 43-46 | 5'11"-5'2" |
| 2X | D15338211 | 116-124 | 186-194 | 46-49 | 6'1"-6'4" |
| 3X | D15338227 | 124-132 | 192-200 | 49-52 | 6'3"-6'7" |

Référence: PB CHF5 S BU 00

Propriétés physiques

| Propriété | Méthode de test | Résultat | Classe EN |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
| Couleur | N/A | Bleu | N/A |
| Poids de base | DIN EN ISO 536 | 43 g/m ² | N/A |
| Résistance à labrasion ⁷ | EN 530 Méthode 2 | >10 cycles | 1 sur 6 ¹ |
| Résistance à la flexion ⁷ | EN ISO 7854 Méthode B | >1000 cycles | 1 sur 6 ¹ |
| Résistance à la déchirure trapézoïdale (MD) | EN ISO 9073-4 | >10 N | 1 sur 6 ¹ |
| Résistance à la déchirure trapézoïdale (XD) | EN ISO 9073-4 | >10 N | 1 sur 6 ¹ |
| Résistance à la traction (MD) | DIN EN ISO 13934-1 | >30 N | 1 sur 6 ¹ |
| Résistance à la traction (XD) | DIN EN ISO 13934-1 | >30 N | 1 sur 6 ¹ |
| Résistance à la perforation | EN 863 | >5 N | 1 sur 6 ¹ |
| Résistance à la pénétration de leau | DIN EN 20811 | 3 kPa | N/A |
| Résistance superficielle à RH 25%, intérieur ⁷ | EN 1149-1 | 2,510 Ohm | N/A |
| Résistance superficielle à RH 25%, extérieur ⁷ | EN 1149-1 | Pas de traitement antistatique | N/A |
| Exposition aux hautes températures | N/A | Point de fusion ~165 °C | N/A |

1 Conformément à EN 14325 2 Conformément à EN 14126 3 Conformément à EN 1073-2 4 Conformément à EN 14116 12 Conformément à EN 11612 5 Devant en Tyvek® / dos 6 Tests menés selon ASTM D-572 7 Pour de plus amples informations ainsi que pour les restrictions et avertissements, veuillez consulter le Consignes d'utilisation > Supérieur à < Inférieur à N/A Sans objet STD DEV fr- Standard Deviation

Performance du vêtement

| Propriété | Méthode de test | Résultat | Classe EN |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| Type 5: Essai de fuite vers l'intérieur de particules d'aérosols | EN ISO 13982-2 | Réussi ⁷ | N/A |
| Type 5: Fuite vers l'intérieur ¹¹ | EN ISO 13982-2 | 14 % | N/A |
| Type 6: Essai de pulvérisation à faible intensité | EN ISO 17491-4, Méthode A | Réussi | N/A |
| Facteur de protection nominale ⁷ | EN 1073-2 | >5: ⁷ | 1 sur 3 ³ |
| Résistance des coutures | EN ISO 13935-2 | >50 N | 2 sur 6 ¹ |
| Durée de validité ⁷ | N/A | 3 ans ⁶ | N/A |

1 Conformément à EN 14325 3 Conformément à EN 1073-2 12 Conformément à EN 11612 13 Conformément à EN 11611 5 Devant en Tyvek® / dos 6 Tests menés selon ASTM D-572 7 Pour de plus amples informations ainsi que pour les restrictions et avertissements, veuillez consulter le Consignes d'utilisation 11 Moyenne de 10 combinaisons, 3 activités, 3 capteurs > Supérieur à < Inférieur à N/A Sans objet * Basé sur la plus faible valeur individuelle

Pénétration et répulsion

| Propriété | Méthode de test | Résultat | Classe EN |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------|
| Résistance à la pénétration des liquides, acide sulfurique (30%) | EN ISO 6530 | <5 % | 2 sur 3 ¹ |
| Résistance à la pénétration des liquides, hydroxyde de sodium (10%) | EN ISO 6530 | <5 % | 2 sur 3 ¹ |
| Répulsion des liquides, acide sulfurique (30%) | EN ISO 6530 | >95 % | 3 sur 3 ¹ |
| Répulsion des liquides, hydroxyde de sodium (10%) | EN ISO 6530 | >80 % | 1 sur 3 ¹ |

¹ Conformément à EN 14325 > Supérieur à < Inférieur à

Note importante

Les informations fournies dans le présent document correspondent à nos connaissances sur ce sujet à la date de publication. Elles sont susceptibles d'être modifiées au fur et mesure de l'acquisition de nouvelles expériences et de l'évolution de nos connaissances. Les données fournies correspondent à la plage normale des propriétés du produit et concernent uniquement le produit désigné; ces données ne sont pas forcément valides pour ce matériau utilisé en association avec un autre matériau, des additifs ou dans un quelconque process, sauf si cela est clairement indiqué. Les données fournies ne doivent pas être utilisées pour établir des spécifications ou utilisées seules comme base de conception; elles ne sauraient se substituer aux essais qui vous incombent pour déterminer par vous-même si un matériau spécifique convient à l'usage auquel vous le destinez. Ne connaissant pas les conditions d'utilisation spécifiques à chaque utilisateur final, DuPont ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, et n'assume aucune responsabilité quant à l'usage des présentes informations. Ces informations ne sauraient être interprétées comme une licence d'exploitation sous quelque brevet que ce soit, ni comme une incitation à enfreindre un quelconque droit de propriété intellectuelle.

Technical_Description_1730_FR.pdf Printed on : November 14, 2017 page 4 of 4

Pour de plus amples informations sur les vêtements ainsi que pour trouver un revendeur local, visitez :

www.fr.dupont.com/safespec

Les notes de bas de page sont disponibles sur le site Internet SafeSPEC(TM).
Copyright © DuPont. Tous droits réservés. L'Ovale DuPont, DuPont™, The miracles of science™ et tous les produits suivis du signe ® ou ™ sont des marques déposées ou marques de E. I. du Pont de Nemours and Company ou de ses filiales

Technical_Description_1730_FR.pdf Printed on : November 14, 2017

DuPont Personal Protection

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.r.l.
L-2984 Luxembourg
Tel.: +800 3666 6666 (international toll-free)
Fax: +352 3666 5071
E-mail: personal.protection@lux.dupont.com



The miracles of science™